

# Czop wałka

## EAMB-18-9-8X16-10X12

Numer części: 558035

FESTO

do połączenia napędów z wałkiem z otworem przelotowym.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	8 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	70
Długość nominalna	16 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.838 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	12 Nm
Waga produktu	29 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS