


Kołnierz silnika EAMF-A-38B-40A

Numer części: 558175

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	43 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS