

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-12X1,75-RT

Numer części: 558221

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna                           | 12 mm   |
| Przeptyw powiązany z promieniem gięcia        | 65 mm   |
| Średnica wewnętrzna                           | 8.4 mm  |
| Min. promień gięcia                           | 23 mm   |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury      | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 14 bar  |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury      | -13.775 ... 203 psi   |
| Uwaga do ciśnienia roboczego                  | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C   |
| Dopuszczenie                                  | TÜV   |
| Certyfikat                                    | B 013277 0506 00  |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (płynna, bez lodu)   |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-B2-L  |
| Klasa Cleanroom                               | Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu.<br>Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację. |
| Bezpieczeństwo żywności                       | Patrz dodatkowe informacje materiałowe  |
| Temperatura otoczenia                         | -30 ... 80 °C   |
| Ciężar produktu w zależności od długości      | 0.054 kg/m  |
| Przyłącza pneumatyczne                        | do złączy wtykowych, średnica zew. 12 mm  |
| Kolor   | Czerwony  |
| Uwaga dotycząca materiałów                    | Zgodne z RoHS   |
| Materiał przewodu                             | PE  |