


Łącznik wtykowy T NPQM-T-Q4-E-P10

Numer części: 558786

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	3 mm
Kształt	Kształt-T
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Waga produktu	12.5 g
Przylącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR