


Złącza wtykowe przegrodowe NPQM-H-Q8-E-P10

Numer części: 558808

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 7 mm |
| Kształt | Przegrodowa |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 70 °C |
| Waga produktu | 39.5 g |
| Przylącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Materiał nakrętki | Mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |