

Złącze wtykowe-L NPQM-LK-G14-Q10-P10

Numer części: 558823

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	8.5 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Kształt	Kształt-L
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Nominalny moment dokręcający	7.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	43.6 g
Sposób montażu	Wewnętrzny sześciokąt SW5
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 10 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał śruby drażonej	Niklowany mosiądz
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR