


# Zestaw równoległy EAMM-U-A22-70A

Numer części: 559787

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	22
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	10.13 kgmm <sup>2</sup>
Moment napędu na biegu jałowym	0.2 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	5.5 Nm
Ciężar elementu	540 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS