


Zestaw osiowy EAMM-A-A19-40A

Numer części: 559798

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	19
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	1.06 kgmm ²
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	2.3 Nm
Ciężar elementu	240 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS