


Szczęki chwytaka-półfabrykat BUB-HGPT-40-B

Numer części: 560248

FESTO

pasują do rowka T na chwytaku HGPT-...-B.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar produktu na szczękę chwytającą	280 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał półfabrykatu	Stop aluminium