


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D32-35A-40A

Numer części: 560280

FESTO

Pasuje do elektrycznego modułu obrotowego ERMB.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	115 g
Kod interfejsu, napęd	D32C
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	40A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS