


Przewód łączący VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

Numer części: 560421

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Waga produktu	2 295 g
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Długość kabla	10 m
Charakterystyka kabla	Standard
Min. promień gięcia dla kabla	122 mm
Średnica kabla	10.2 mm
Budowa kabla	25x0,34
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC