


Płyta końcowa VABE-S6-2R-G34

Numer części: 560837

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	336 g
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy