


Płyta łączeniowa VABV-S2-2S-G12-T2

Numer części: 560841

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	59 mm
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	610 g
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty	Aluminium-odlew ciśnieniowy