



# Płyta końcowa VMPAL-EPL-SD44

Numer części: 560939

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	43 mm
Długość	107.3 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	32
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maks. liczba cewek zaworów	32
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym Z osprzętem VMPAL-KM
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	190 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Multipin
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	44
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy Wzmocnione PA