


Płyta końcowa VMPAL-EPR

Numer części: 560945

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	24.8 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowane funkcje	Selektor do ustawienia sposobu zasilania pilotów (wewnętrzne lub zewnętrzne)
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	180 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M7
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy Wzmocnione PA