

Moduł zasilania VMPAL-SP-QS10

Numer części: 560951

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Szerokość | 23.2 mm |
| Długość | 107.3 mm |
| Zintegrowane funkcje | Z elektrycznym modułem łączącym |
| Budowa wyspy zaworowej | Można mieszać wielkości zaworów |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Ciśnienie pilota Mpa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Ciśnienie pilota | 3 ... 8 bar |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Waga produktu | 50 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał modułu zasilania | Stop aluminium Wzmocnione PA |