


Moduł zasilania VMPAL-SP-QS3/8"

Numer części: 560953

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	23.2 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowane funkcje	Z elektrycznym modułem łączącym
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	50 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 3/8"
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał modułu zasilania	Stop aluminium Wzmocnione PA