


Sprzęgło EAMD-16-15-6.35-8X10

Numer części: 561292

FESTO

jest elementem napędu, który transmituje ruch obrotowy silnika skokowego lub serwo.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|-------------------------|
| Średnica mocowania 1 | 6.35 mm |
| Średnica mocowania 2 | 8 mm |
| Wielkość | 16 |
| Długość nominalna | 15 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 10 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 0.355 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 1.6 Nm |
| Waga produktu | 12.8 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |