


Sprzęgło EAMD-25-22-6.35-10X12

Numer części: 561293

FESTO

jest elementem napędu, który transmituje ruch obrotowy silnika skokowego lub serwo.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	6.35 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	25
Długość nominalna	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	3.6 Nm
Waga produktu	43.7 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS