

Sprzęgło EAMC-30-32-5-6

Numer części: 561333

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	5 mm
Średnica mocowania 2	6 mm
Wielkość	30
Długość nominalna	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	3.5 Nm
Waga produktu	48 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS