



Zawór pneumatyczny VL-4-1/4

Numer części: 561598
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	4/2 monostabilny
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Szerokość zabudowy	50 mm
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	7 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie pilota	1 ... 7 bar
Czas przełączania przy wyłączeniu	12 ms
Czas przełączania przy włączeniu	4 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	630 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie