

Zaślepka QSPC10


Numer części: 562243

Classic - Nie stosować w nowych projektach

do zaślepienia przyłączy w zaworach lub płytach zaślepkach.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 0.8 MPa 0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	0.4 g
Sposób montażu	Kołek montażowy
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zaślepki	POM
Materiał o-ringa	NBR