

Kabel łączący NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

Numer części: 562469

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61076-2-101 ISO 20401
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Waga produktu	90 g
Przylącze elektryczne	4-pin / 3-pin Gniazdo wtykowe proste / Wtyczka prosta M8x1 / M8x1
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 ... 26.4 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Suitable for energy chains
Min. promień gięcia dla kabla	35 mm
Średnica kabla	3.3 mm
Budowa kabla	2x0,25
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Styki połączone
Materiał izolacji	PVC