


Cewka VACC-S18-35-A1-1

Numer części: 562906

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, schemat podłączenia typ A, zgodnie z EN 175 301, 24V DC.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	24 V DC: 3,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	530 g
Przylącze elektryczne	Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	PA Stal