


Gniazdo do zasilania elektrycznego NECU-M-PPG5-C1

Numer części: 563059

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61984
Przylącze elektryczne	AIDA Push-pull 5-pin Możliwe konfekcjonowanie Gniazdo wtykowe / Listwa z zaciskami sprężynkowymi
Kodowanie złącza	Na stykach 2 i 5
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	16 A
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Dopuszczalna średnica kabla	9 ... 13 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 ... 2.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Material housing	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Kolor obudowy	Srebrny
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Stop miedzi Niklowany i pozłacany