


# Płyta przyłączeniowa VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

Numer części: 563067

FESTO

z układem otworów wg. normy 15407-2.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	18 mm
Zgodny z normą	ISO 15407-2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zasilanie pilota powietrznego	Wewnętrzny
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	2 A
Stopień zanieczyszczenia	3
ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA II T3 X
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex-Temperatura otoczenia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	0
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciężar elementu	192 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym Wg ISO 15407-2
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy