



Płyta z zaworami dławiącymi VABF-S7-F1B1P2-F

Numer części: 563395

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zasilanie pneum. pilotów	Zewnętrzne Wewnętrzne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.2 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 Układ przyłączy NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR