


Ostona ochronna VABD-D3-SN-G14

Numer części: 563400

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|--|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Ciśnienie robocze MPa | 0 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -50 ... 60 °C |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów Z gwintem zewnętrznym |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | EPDM |
| Materiał śruby odpowietrzenia | PA |