



Zawór z przyciskiem dźwigniowym VHEM-LT-M32U-M-G18

Numer części: 563781
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[Typ odpowiedni do podciśnienia.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Ręczny
Szerokość zabudowy	20 mm
Normalny przepływ nominalny	500 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	4 mm
Instrukcje użytkowe	Uruchomienie tylko ręczne
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	34.7 N
Waga produktu	148 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Stop aluminium Anodowanie