



Regulator ciśnienia MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Numer części: 564141

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	9
Typoszereg	MS
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Z osprzętem, zamykany
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Uruchamiany pilotem zawór regulacyjny membranowy
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z kompensacją ciśnienia początkowego Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	0.8 ... 20 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.3 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Medium robocze	Klasa jakości powietrza 5:7:- wg ISO 8573-1
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	1 400 g
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Montaż na pulpicie Zabudowa w linii
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał kątownika mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał łącznika modułu	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	NBR
Materiał-popychacz zaworu	Stop aluminium NBR POM