

Złącze wtykowe-L QBLV-3/8-1/2-U

Numer części: 564744

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	0.236 "
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L
Jednostka opakowania	5
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	16.226 ft-lbf
Waga produktu	2.293 oz
Sposób montażu	Śruba drążona z zew. sześciokątem
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/2"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna