

Łącznik wtykowy X QBX-3/16T-U

Numer części: 564779

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	0.138 "
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-X
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	0.275 oz
Przylącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 3/16"
Przylącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3/16"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna