

Zaślepka QBC-3/16H-U

Numer części: 564785

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość | Standard |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Zaślepki |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Waga produktu | 0.035 oz |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Tulejka wtykowa o średnicy 3/16" |
| Temperatura otoczenia Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |