


Złącze z końcówką nasadkową N-3/4-P-19-NPT

Numer części: 564848

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	16.5 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-:]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	40 Nm
Waga produktu	44 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy wew. 19 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Anodowane aluminium