


Wtyczka NECU-S-M8G3-HX-Q3

Numer części: 564945

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-104 EN 61984
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Liczba podłączeń/rozłączeń	3
Waga produktu	7.8 g
Przyłącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka prosta / Zacisk z przebicciem izolacji
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 32 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 32 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dopuszczalna średnica kabla	2.1 ... 3.5 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	≥ 0.05 mm
Dopuszczalna średnica żyły	0.6 ... 1 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.1 ... 0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał zamka śrubowego	Niklowany mosiądz
Materiał uszczelnień	FPM PUR
Materiał styków elektrycznych	Styki połączone
Dopuszczalna izolacja żyły	PP PVC