


# Wtyczka NECU-S-M12G4-HX-Q7

Numer części: 564947

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Liczba podłączeń/rozłączeń	3
Waga produktu	33.3 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Kodowanie-A M12x1 Wtyczka prosta / Zacisk z przebiciem izolacji
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 48 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 48 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dopuszczalna średnica kabla	4.7 ... 6 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	≥ 0.1 mm
Dopuszczalna średnica żyły	1.6 ... 2 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.34 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał zamka śrubowego	Niklowany odlew cynkowy
Materiał uszczelnień	FPM PUR
Materiał styków elektrycznych	Styki połączone
Dopuszczalna izolacja żyły	PVC