

Kabel przyłączeniowy NEBV-S1W25-K-5-N-LE25

Numer części: 565284

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Cechy przewodności	do zastosowań statycznych.
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 24 V
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	1.64 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Ciężar elementu	850 g
Przyłącze elektryczne	25-pin Gniazdo wtykowe Sub-D
Budowa kabla	25 x 0,25 mm ²
Średnica kabla	9,9 mm
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	4-40UNC
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	TPE
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Brąz Styki połączone