


# Kabel przyłączeniowy NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Numer części: 565286

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Cechy przewodności	do zastosowań statycznych.
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 24$ V
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	0.86 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Ciężar elementu	490 g
Przyłącze elektryczne	44-pin Gniazdo wtykowe Sub-D
Budowa kabla	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	8,9 mm
Długość kabla	2,5 m
Sposób montażu	4-40UNC
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	TPE
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Brąz Styki połączone