


Przewód łączący NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Numer części: 565289

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	4-40UNC
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	389 g
Przylącze elektryczne	44-pin Gniazdo wtykowe Sub-D
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	0.86 A
Długość kabla	2.5 m
Charakterystyka kabla	dla zastosowań statycznych.
Min. promień gięcia dla kabla	95 mm
Średnica kabla	9.6 mm
Tolerancja średnicy kabla	$\pm 0,5$ mm
Budowa kabla	40x0,14
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki połączone