


Złącze wtykowe CRQS-1/2-1/2-U

Numer części: 565325

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	0.413 "
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Maks. moment dokręcający	14.751 ft-lbf
Waga produktu	1.633 oz
Zalecane przewody	PFAN
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt 55/64
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/2 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/2"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna