


Łącznik wtykowy T CRQST-5/32T-U

Numer części: 565350

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	0.138 "
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-T
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Waga produktu	0.564 oz
Zalecane przewody	PFAN
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 5/32"
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 5/32"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna