


Kabel silnika NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Numer części: 565369

FESTO

do połączenia silnika i pozycjonera CMFL.



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	W stanie zmontowanym IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 90 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 90 °C
Min. promień gięcia	65 mm
Budowa kabla	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² Ekranowany
Długość kabla	2.5 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)