


# Blok przyłączeniowy CPX-P-AB-4XM12-4POL

Numer części: 565706

FESTO

Przyłącze M12.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	(łącznie z blokiem łączącym i przyłączeniowym) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Sposób montażu	Na bloku łączącym CPX-M-GE.
Waga produktu	120 g
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Przyłącze elektryczne	4-pin 4x gniazdo Kodowanie-A M12x1 okrągły łącznik wtykowy