


Wtyczka NECU-L3G8-C2

Numer części: 565710

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	100
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	56 g
Przyłącze elektryczne	8-pin Zaciski śrubowe Wtyczka prosta
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	12 A
Odporność na piki napięcia	4 kV
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 2.5 mm ²
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Cynkowanie