

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10W-G18-7

Numer części: 566587

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.45 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Waga produktu	247 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	M5
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium