

Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1H3-LR

Numer części: 566717

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier Redukcja prądu podtrzymania
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	1.5 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Clip
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA