


Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1VL3-LP

Numer części: 566724

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	bipolarny
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V 12 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rozszerzony zakres temperatury otoczenia	-5 - 60 °C
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	17.5 g
Pole przekroju poprzecznego	0.14 mm ²
Przyłącze elektryczne	Standardowa skrętka
Długość kabla	2.5 m
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Clip
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA