


Moduł AS-i CACF-BT-AS

Numer części: 567035
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	46 mm x średnica 19 mm
Wyświetlanie stanu	Zielona dioda LED napięcie AS-i > 26V Żółta dioda LED napięcie AS-i > 18,5V
Napięcie robocze	AS-i-Napięcie 30 V DC
Pobór prądu	10 mA
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura przechowywania	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 ... 55 °C
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Kabel płaski AS-i/ Kabel okrągły AS-i
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS