


Przewód z tworzywa sztucznego PEN-U

Numer części: 567448

FESTO

Uwaga na minimalną ilość do zamówienia.



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/8
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 58 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-22 ... 140 °F
Przyłącza pneumatyczne	dla złączy wtykowych – średnica zew. 5/8"
Kolor	Niebieski Brązowy Żółty Zielony Naturalny Czerwony Czarny Srebrny Biały
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE