


# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-U

Numer części: 567449

FESTO

Uwaga na minimalną ilość do zamówienia.



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/8
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 203 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-22 ... 178 °F
Kolor	Niebieski Brązowy Żółty Zielony Naturalny Czerwony Czarny Srebrny Biały
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE